

KERN**Bilancia per gru modello HFD, Campo massimo di pesatura: 6000kg**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479439 6000 |
| GTIN | 4045761202771 |
| Classe articolo | 47D |

Descrizione

Esecuzione:

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze.

Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Bilancia per gru robusta, ad alta risoluzione, fino a 12 tonnellate. Altezza cifre 30 mm. Durata di funzionamento dell'accumulatore ca. 30 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia inclusi batteria e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Altezza corpo | 129 mm |
| Limite di errore del valore massimo | 0,2 % |
| Temperatura di esercizio | -10 - 40 °C |
| Peso netto | 15 kg |
| Numero di batterie contenute | 2 |

| | |
|--|--------------------------|
| Risoluzione | 500 g |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Larghezza corpo | 194 mm |
| Lunghezza complessiva | 477 mm |
| Profondità corpo | 145 mm |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 |
| Risoluzione | 2000 g |
| Lettura campo di azione medio della bilancia | 1000 g |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|