

**KERN****Bilancia tascabile modello TGC, Campo massimo di pesatura: 1000g****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479446 1000
GTIN	4045761214255
Classe articolo	47D

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Con funzione di tara, tasto della tara.**
- **Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.**

Bilancia tascabile piatta con ampio piano di pesata in acciaio legato e pratico vano per la funzione di tara. Display LCD retroilluminato per una facile lettura del peso.

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Campo massimo di pesatura	1000 g
Larghezza	100 mm
Profondità	130 mm
Numero di batterie contenute	2
Altezza	18 mm
Risoluzione	1 g

Peso netto	0,18 kg
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia compatta

### Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------