

**KERN****Bilancia con piattaforma di pesata, modello EOC, Campo massimo di pesatura: 60Lkg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479606 60L
GTIN	4045761192300
Classe articolo	47D

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Elevata mobilità grazie all'alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.**
- **Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.**
- **Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l'eventuale scostamento.**
- **Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.**
- **Programma di regolazione CAL: Per l'autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).**

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

## Descrizione tecnica

Tempo di oscillazione	2 s
Peso minimo del pezzo	20 g
Denominazione originale prodotto	Modello EOC
Risoluzione	20 g
Taratura	K2
Risoluzione	10 g
Campo massimo di pesatura	0 - 60 kg
Dimensione piano di pesata	500×400 mm
Riproducibilità	20 g
Peso netto	9 kg
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

## Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 100 kg	027700 100
Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180