

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello IOC con omologazione, Campo massimo di pesatura: 150kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479608 150
GTIN	4045761207196
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Elevata mobilità grazie all'alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.**
- **Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.**
- **Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l'eventuale scostamento.**
- **Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.**
- **Programma di regolazione CAL: Per l'autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).**

Bilancia con piattaforma di pesata **con omologazione** (funzione di tara opzionale disponibile al n. art. 479609.) Numerose interfacce dati (opzionali) per trasmettere i dati di pesata in tutta facilità. Dosaggio opzionale disponibile: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.

Accessori speciali:

Tara n. art. 479609 Dim. 300

Nota:

Affinché la tara sia conforme, è richiesto il luogo di installazione della bilancia. Si prega di ordinare la funzione di tara n. art. 479609 e di indicare il luogo di installazione.

Descrizione tecnica

Risoluzione	20 g
Tempo di oscillazione	2 s
Taratura	Prezzo su richiesta
Risoluzione	50 g
Riproducibilità	50 g
Campo massimo di pesatura	0 - 150 kg
Dimensione piano di pesata	500×400 mm
Peso minimo del pezzo	50 g
Peso netto	5,2 kg
Denominazione originale prodotto	Modello FS
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 150 kg	027700 150
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180