

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-423, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094471 8
GTIN	10076490053441
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-423. Rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua. Senza silicone né DMF. Resistente al calore fino a 100 °C. Particolarmente adatto per il taglio di pezzi asciutti o sporchi d'olio.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Presa se sporchi d'olio	buono
Presa da bagnati	buono
Privi di DMF	sì
EN 388 resistenza alla perforazione	2
Misure guanti da lavoro	8
Indossabilità	ottimo

Materiale rivestimento	PU/Nitrile
Privo di siliceni	sì
Protezione contro il calore	non disponibile
Sensibilità tattile	buono
EN 388 resistenza all'abrasione	4
EN 388 resistenza allo strappo	3
EN 388 resistenza al taglio	3
Traspirazione	buono
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	PU/Nitrile
Materiale	PU/Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / lime
Norma	EN 407
Peso	30 g
Lunghezza	225 mm
Utilizzo	riutilizzabile

Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio