



## Giravite Slim per elettricisti per viti Pozidriv, Classic interamente isolati, Dim. dell'impronta a croce: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668382 2
GTIN	7610733278428
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

**Impugnatura sottile** con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

**Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

**Ø ridotto della lama con isolamento di protezione integrato** per elementi a vite e a molla in profondità (Ø lama = Ø isolamento nella parte anteriore della lama).

#### Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

### Descrizione tecnica

Lunghezza lama	100 mm
Per Ø viti	3,1 – 5,2 mm
Dimensione dell'impronta a croce	2
Lunghezza complessiva	205 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Tipo di prodotto	Giravite

