

Garant

Ripiano estraibile per scaffale, Profondità utile 1350 mm, Lunghezza di estrazione del ripiano: 70%

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993101 70
GTIN	4062406097486
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano estraibile **con sponde di contenim. su 3 lati** (h 35 mm) e pratica **maniglia**. Montaggio con passo di 50 mm. Il ripiano estraibile può essere montato anche dietro un set di sportelli a battente. **Blocco automatico dei ripiani** – per poter estrarre solo un ripiano alla volta. Grazie ai perni nelle guide **avviene anche il bloccaggio laterale supplementare**, che interviene a ripiano rientrato. Il ripiano si sblocca con una sola mano mediante un apposito tirante posizionato sotto al maniglione di apertura. Quando il ripiano è completamente estratto, si blocca nuovamente nelle guide (doppio bloccaggio). È possibile caricare e scaricare il piano estratto mediante una gru. **Portata 1000 kg** con carico distribuito uniformemente. I ripiani estraibili sono forniti con etichette di portata.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Nota:

Il piano d'appoggio in faggio Multiplex n. art. 993170 può essere inserito nel ripiano estraibile.

Descrizione tecnica

Ripiano estraibile portata	1000 kg
Altezza di montaggio ripiano estraibile	300 mm
Lunghezza di estrazione del ripiano	70 %

Campo d'impiego	Scaffale per carichi pesanti
Spessore del materiale	1,5 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	1000 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 1350 mm
Altezza	300 mm
Larghezza	920 mm
Profondità	1300 mm
Altezza utile	35 mm
Larghezza utile	830 mm
Profondità utile	1200 mm
Per modulo scaffale di larghezza utile	920 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile