

Set per tracciare e segare, Numero degli utensili: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	954987 8
GTIN	2050002005129
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954987: 1 pz.

Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.

Squadra a cappello HOLEX art. 452600 Dim. 300x175: 1 pz.

Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120x150: 1 pz.

Punta a tracciare PB in metallo duro n. art. 458760: 1 pz.

Riga flessibile di precisione in acciaio HOLEX n. art. 461600 Dim. 300: 1 pz.

Flessometro n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.

Seghetto per metallo GARANT n. art. 580400: 1 pz.

Lama per sega manuale GARANT n. art. 582500 (1 confezione = 10 pezzi): 1 pz.

Riempimento di un cassetto in G: 10x24

Larghezza: 250 mm

Profondità: 600 mm

Larghezza in G: 10

Profondità in G: 24

Descrizione tecnica

Larghezza	250 mm
Larghezza in G	10

Numero degli utensili	8
Profondità in G	24
Profondità	600 mm
Esecuzione	con set di utensili
Peso	2,501 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10x24
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Punta a tracciare diritta in HM con cappuccio di protezione e clip Modello	458760
Lama manuale su un lato bimetallo, progressiva	582500
Evidenziatore permanente Colore inchiostro B	085130 B
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Seghetto in metallo con lama in bimetallo GARANT 18 – 32 denti progressivi	580400
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 300X175 mm	452600 300X175
Goniometro ad arco semplice Ø Goniometro x Lunghezze dei fianchi 120X150 mm	453000 120X150
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954987	952001 954987
Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca Lunghezza 300 mm	461600 300