

**Garant**

**Ripiano estraibile per scaffale, Profondità utile 950 mm, Lunghezza di estrazione del ripiano: 100%**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993111 100
GTIN	4062406097912
Classe articolo	91W

**Descrizione****Esecuzione:**

Ripiano estraibile **con sponde di contenim. su 3 lati** (h 35 mm) e pratica **maniglia**. Montaggio con passo di 50 mm. Il ripiano estraibile può essere montato anche dietro un set di sportelli a battente. **Blocco automatico dei ripiani** – per poter estrarre solo un ripiano alla volta. Grazie ai perni nelle guide **avviene anche il bloccaggio laterale supplementare**, che interviene a ripiano rientrato. Il ripiano si sblocca con una sola mano mediante un apposito tirante posizionato sotto al maniglione di apertura. Quando il ripiano è completamente estratto, si blocca nuovamente nelle guide (doppio bloccaggio). È possibile caricare e scaricare il piano estratto mediante una gru. **Portata 1000 kg** con carico distribuito uniformemente. I ripiani estraibili sono forniti con etichette di portata.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in antracite RAL 7016.

**Nota:**

Il piano d'appoggio in faggio Multiplex n. art. 993170 può essere inserito nel ripiano estraibile.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza di estrazione del ripiano	100 %
Ripiano estraibile portata	1000 kg
Altezza di montaggio ripiano estraibile	300 mm

Campo d'impiego	Scaffale per carichi pesanti
Spessore del materiale	1,5 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	1000 kg
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 950 mm
Altezza	300 mm
Larghezza	1320 mm
Profondità	900 mm
Altezza utile	35 mm
Larghezza utile	1240 mm
Profondità utile	800 mm
Per modulo scaffale di larghezza utile	1320 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile