

Garant**Set di sportelli a battente, Profondità utile 950 mm, Per scaffale di altezza: 2500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993331 2500
GTIN	4062406097950
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Gli sportelli a battente sono rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia **con serratura a cilindro**. Facile passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. I vani degli scaffali dietro gli sportelli a battente possono essere dotati di ripiani estraibili. L'angolo di apertura dello sportello di 180° permette una facile estrazione dei ripiani.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Lati anteriori delle porte	sportello battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Per scaffale di altezza	2500 mm
Altezza	2500 mm
Spessore del materiale	1,5 mm

Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 950 mm
Larghezza	1420 mm
Profondità	80 mm
Per scaffale di larghezza utile	1320 mm
Tipo di prodotto	Ante battenti