

**Garant**

**Scaffale per carichi pesanti, elem. agg. con 1 spalla e ripiano estr. al 100%,  
Profondità utile 950 mm, Altezza: 2500mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 993431 2500   |
| GTIN            | 4062406098032 |
| Classe articolo | 91W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di **3 o 4 ripiani completamente estraibili** (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm. **Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani)**, ripiano superiore e parete posteriore (5 pezzi).

**Verniciatura:**

Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

**Nota:**

- **Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.**
- **Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 – 993316.**
- **In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm<sup>2</sup>, carico sulle superfici per m<sup>2</sup> 3290 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

## Descrizione tecnica

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altezza                                          | 2500 mm                                                        |
| Carico modulo (singolo)                          | 4000 kg                                                        |
| Numero ripiani estraibili al 100 %               | 4                                                              |
| Altezza utile                                    | 2390 mm                                                        |
| Altezza utile ripiano estraibile                 | 35 mm                                                          |
| Ripiano estraibile portata                       | 1000 kg                                                        |
| Portata pannello di testa                        | 500 kg                                                         |
| Spessore del materiale                           | 2 mm                                                           |
| Portata cassette/ripiani estraibili              | 1000 kg                                                        |
| Portata corpo interno dell'armadio               | 4000 kg                                                        |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %                                                          |
| Guida cassetto                                   | Dispositivo di blocco automatico                               |
| Regolazione dell'altezza con passo               | 50 mm                                                          |
| Gamma colori                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto                  | Profondità utile 950 mm                                        |
| Larghezza                                        | 1420 mm                                                        |
| Profondità                                       | 970 mm                                                         |
| Larghezza utile                                  | 1320 mm                                                        |
| Profondità utile                                 | 950 mm                                                         |
| Larghezza utile ripiano estraibile               | 1240 mm                                                        |
| Profondità utile ripiano estraibile portata      | 800 mm                                                         |
| Stoccaggio di pallet                             | Stoccaggio trasversale di pallet                               |
| Tipo di prodotto                                 | Scaffale per carichi pesanti                                   |