

Garant

**Scaffale per carichi pesanti, elem. base, con 2 spalle e ripiano estr. al 100%,
Profondità utile 950 mm, Altezza: 2000mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993421 2000
GTIN	4062406098001
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di **3 o 4 ripiani completamente estraibili** (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm. **Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani)**, ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi).

Verniciatura:

Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Nota:

- **Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.**
- **Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 – 993316.**
- **In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm², carico sulle superfici per m² 3290 kg/m².**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Ripiano estraibile portata	1000 kg
Altezza utile	1890 mm
Numero ripiani estraibili al 100 %	3
Altezza utile ripiano estraibile	35 mm
Carico modulo (singolo)	4000 kg
Portata pannello di testa	500 kg
Spessore del materiale	2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	1000 kg
Portata corpo interno dell'armadio	4000 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 950 mm
Larghezza	1520 mm
Profondità	970 mm
Larghezza utile	1320 mm
Profondità utile	950 mm
Larghezza utile ripiano estraibile	1240 mm
Profondità utile ripiano estraibile portata	800 mm
Stoccaggio di pallet	Stoccaggio trasversale di pallet
Tipo di prodotto	Scaffale per carichi pesanti