

Garant**Carrello per imbracature, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918601 12
GTIN	4062406098070
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide multifunzionali e altro nella dimensione da 1.000 mm. **Boccole filettate** sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. **4 ruote piroettanti** (2 con dispositivo di bloccaggio, Ø 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento bicomponente in Haptoprene® per una presa sicura.

Uso:

Possibilità di attrezzarlo con mensole, mensole portavaschette, portadisegni, guide Multifix, traverse e pannelli forati Dim. 1000.

Fornitura:

1× 918590 Dim. 1700 carrello portamateriali,
1× 918603 Dim. 950 traversa,
6× 918604 Dim. 75 gancio supplementare 75 mm,
6× 918604 Dim. 150 gancio supplementare 150 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Peso	40 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1100 mm
Passo di agganciamento	50 mm
Materiale rotelle	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Portata massima	200 kg
Ø Ruota	125 mm
Larghezza senza maniglia	1000 mm
Profondità	700 mm
Larghezza utile	920 mm
Modello	1700/12
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	1370 mm
Altezza	1700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello per imbracature

Accessori

Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK
Gancio supplementare Lunghezza utile 150 mm	918604 150
Ruota piroettante Modello 1	920137 1
Traversa Per larghezza utile 920 mm	918603 920
Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE

Ruota piroettante Modello 2	920137 2
Gancio supplementare Lunghezza utile 75 mm	918604 75