

Garant**GARANT - Carrello portaminuteria, Numero di scatole trasparenti: 63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918610 63
GTIN	4062406098124
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio in tubo quadro di acciaio 60×40×2 mm. Struttura in lamiera di acciaio con un piano di appoggio in plastica nera ABS. **4 ruote piroettanti** (2 con dispositivo di bloccaggio, Ø 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e 2 maniglie in Haptoprene® garantiscono un'ottima stabilità e un uso sicuro in officina. **Scatole trasparenti** in 4 misure in **plastica ABS** trasparente per custodire gli utensili proteggendoli dalla polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. È possibile rimuovere le scatole e impilarle le une sopra le altre.

Uso:

Per la custodia e preparazione di merce sfusa e minuteria.

Collocamento:

Scatole trasparenti per il lato anteriore: 18 pz. 80x63x70 mm;

15 pz. 100×97×108 mm;

4 pz. 128×128×133 mm;

3 pz. 175×140×160 mm

Scatole trasparenti per il lato posteriore: 20 pz. 128×128×133 mm;

3 pz. 175×140×160 mm

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza senza maniglia	680 mm
Portata massima	250 kg
Profondità	600 mm
Altezza	1520 mm
Materiale rotelle	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Larghezza	880 mm
Peso	77 kg
Ø Ruota	125 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello portaminuteria (BIM)

Accessori

Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE
Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK