

FLUKE.

Multimetro con termocamera, Modello: 279FC**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473325 279FC
GTIN	
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Multimetro digitale completo di tutto punto **con termocamera integrata. Permette di rilevare in modo rapido e sicuro la presenza di problemi elettrici, evitando così di eseguire numerose misurazioni e verifiche impegnative. Fluke Connect** collega lo strumento di misura al vostro smartphone tramite Bluetooth. Trasmissione e salvataggio di misurazioni e immagini. Rappresentazione delle tendenze e monitoraggio dei processi. Creazione e invio di rapporti via e-mail. Display LCD a colori da 3,5 pollici per un'ottima leggibilità.

Norma:**IEC 61010; EN 61326-1****Fornitura:**

Inclusi pinza amperometrica per corrente alternata, cavi con puntali, batteria agli ioni di litio e caricabatterie.

Descrizione tecnica

Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Capacità	1 nF – 10 mF
Tensione alternata AC	0,1 mV – 1000 V

Controllo diodi	sì
Frequenza	0,01 Hz – 999 kHz
Metodo di misura	TRUE RMS
Dimensione rivelatore	80×60 px
Taratura	Prezzo su richiesta
Sensibilità termica	≤ 0,2 K
Campo visivo	36×27 mm
Visualizzazione massima	6000
Prova di continuità	sì
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Resistenza	0,1 Ω – 50 MΩ
Tensione continua DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-20 - 200 °C
Corrente alternata AC	0,1 mA – 2500 A
Precisione base	0,09 %
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Tester