

FLUKE.

Multimetro, Modello: 87V**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473322 87V
GTIN	095969586733
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. Misurazioni precise della tensione e della frequenza degli azionamenti a motore grazie agli invertitori di frequenza e ad altri dispositivi, nel caso in cui le armoniche si sovrappongano alla frequenza base. **Ampia larghezza della banda per la misurazione corretta di segnali non sinusoidali**. Filtro passa-basso integrato.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Fornitura:

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili.

Descrizione tecnica

Prova di continuità	sì
---------------------	----

Tensione alternata AC	0,1 mV – 1000 V
Frequenza	0,01 Hz – 200 kHz
Tensione continua DC	0,01 mV – 1000 V
Metodo di misura	TRUE RMS
Corrente continua DC	0,01 mA – 10 A
Precisione base	0,05 %
Resistenza	0,1 Ω – 50 MΩ
Temperatura	-200 - 1090 °C
Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Visualizzazione massima	6000
Corrente alternata AC	0,1 mA – 10 A
Controllo diodi	sì
Taratura	I7
Taratura	I8
Capacità	0,01 nF – 10 mF
Denominazione originale prodotto	87V
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3

Accessori

Dispositivo di sospensione magnetico Modello TPAK	473329 TPAK
Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm	473318 2
Cavi con puntali Ø Puntali di misura 1 mm	473318 1
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali 6LR61	081561 6LR61
Borsa di trasporto C150 Modello F	473337 F