

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a leva destro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto:
63/08HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320005 63/08HP
GTIN	2050001773142
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ricambi	P04
Ø Preforatura minimo D ₁ min	80 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Distanza asse-punta f	45 mm
Misura inserto	08
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destro

Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01

Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04