

Garant**Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	275006 4
GTIN	4062406098360
Classe articolo	21H

Descrizione**Esecuzione:**

Con fianchi rettificati.

Uso:

Per Ø dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Per:

Cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Per:

Per Ø dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rivestimento	non rivestito
Condizione di taglio	continuo

Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		