


Garant**Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	275003 4
GTIN	4062406098346
Classe articolo	21H

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Uso:Per \varnothing dell'intaglio di cava di piccole dimensioni in abbinamento alla cartuccia n. art. 274010 – 274026.**Per:**

Cartuccia n. art. 274010 – 274026.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiAlN ²
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Larghezza gola w	4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB9140

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		