

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con ante battenti con sponda di contenimento, 26×20G, Altezza: 1025mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932110 1025
GTIN	4062406098292
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio bordo macchina 30×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata.

Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassettei.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassettei verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassettei e anta antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassettei e ripiano estraibile non configurabili, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Cassetti adatti 26×20G.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	750 mm
Profondità	700 mm
Altezza	1025 mm

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	65 kg
Altezza utile	850 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati Dimensioni in G 30X28	951970 30X28
Tappetino di copertura in gomma scanalata Dimensioni in G 30X28	951975 30X28