

Garant GRIDLINE

Armadio bordo macchina con ante scorrevoli con sponda di contenimento, 26×20G, Altezza: 1025mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932130 1025
GTIN	4062406098612
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio bordo macchina per utensili 60×28G. Con porte scorrevoli, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Alloggiamento cassette 26×20G e ripiani estraibili 26×20G con passo da 25 mm su entrambi i lati. **Nessuna protezione per ogni singolo cassetto.** Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata.

Accessori speciali:

Cassetti adatti al n. art. 930633 e n. art. 930635, ripiani estraibili adatti al n. art. 930654 e n. art. 930656.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, porte scorrevoli antracite RAL 7016, **termoverniciate.**

Nota:

Lo zoccolo n. art. 958080 – 958086 NON è compatibile.

Descrizione tecnica

Altezza	1025 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Altezza utile	875 mm
Peso	128 kg

Profondità	700 mm
Profondità in G	28
Larghezza	1500 mm
Larghezza in G	60
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati Dimensioni in G 60X28	951970 60X28
Tappetino di copertura in gomma scanalata Dimensioni in G 60X28	951975 60X28