

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a vite neutro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto – dimensione A: 6315-130HPmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320375 6315-130HP
GTIN	2050001773081
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Misura inserto	15
Ricambi	P06
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02