

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/07mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Larghezza del collo L ₄	8,4 mm
Spostamento centrale L ₃	6,4 mm
Codice ISO portautensile	A0810H SDQCR/L07
Lunghezza complessiva L	100 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Lunghezza della testina L ₁	22,4 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12,5 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500