

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A1012K SDQCR/L07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	15,5 mm
Lunghezza della testina $L_1$	27,5 mm
Larghezza del collo $L_4$	10,7 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Profondità utile $T$	4 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500