

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 1216/07mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Lunghezza della testina $L_1$	39,5 mm
Codice ISO portautensile	A1216M SDQCR/L07
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Larghezza del collo $L_4$	12 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Profondità utile $T$	5 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500