

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza della testina L_1	22,4 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo L_4	8,4 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A0810H SDQCR/L07
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Spostamento centrale L_3	6,4 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Misura inserto	7 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500