

Garant
Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1216/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Codice ISO portautensile	A1216M SDQCR/L07
Larghezza del collo L ₄	12 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D _{min}	19,5 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	39,5 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500