

Garant**Utensile stozzatore di cave, esecuzione corta Ø DS 16 mm, Larghezza scanalatura da m: 6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290357 6
GTIN	4062406099305
Classe articolo	29K

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il \varnothing di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = \varnothing di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Ø Gambo	16 mm
Vite	290399 2
Spostamento centrale L_3	9 mm
Per larghezza scanalatura m	6; 8 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	17,49 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	17,85 mm
Lunghezza utile L_1	39 mm

Ø Cartuccia D ₁	16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	40 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili