

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni PRESET, Capacità: 1l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082923 1
GTIN	2050001962904
Classe articolo	04E

**Descrizione****Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi a colonna: PRESET – acciaio legato trafilato, per la memorizzazione di applicazioni frequenti.

**Uso:**

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

**Fornitura:**

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

**Descrizione tecnica**

Potenza massima degli ultrasuoni	240 W
Altezza vaschetta di pulizia	60 mm

Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Lunghezza degli strumenti	206 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	1 l
Altezza degli strumenti	178 mm
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Capacità di riscaldamento	60 W
Larghezza vaschetta di pulizia	85 mm
Larghezza degli strumenti	118 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Lunghezza vaschetta di pulizia.	190 mm
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Peso	2 kg
Larghezza cestello	66 mm
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	90 W
Lunghezza cestello	172 mm
Capacità nominale	0,8 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

## Accessori

Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK

Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10