

SONO  SWISS®**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni PRESET, Capacità: 6l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082923 6
GTIN	2050001962928
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi a colonna: PRESET – acciaio legato trafilato, per la memorizzazione di applicazioni frequenti.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Descrizione tecnica

Larghezza degli strumenti	205 mm
Larghezza vaschetta di pulizia	150 mm

Lunghezza vaschetta di pulizia.	298 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Capacità di riscaldamento	400 W
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Capacità della vaschetta di pulizia	6 l
Peso	4,8 kg
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Altezza degli strumenti	270 mm
Altezza vaschetta di pulizia	150 mm
Lunghezza degli strumenti	355 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	600 W
Potenza assorbita	550 W
Tensione nominale	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cestello	246 mm
Larghezza cestello	106 mm
Capacità nominale	4,3 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 6	082926 6
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10

Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK