

SONO  SWISS®**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni PRESET, Capacità: 3l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082923 3
GTIN	2050001962911
Classe articolo	04E

**Descrizione****Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchi a colonna: PRESET – acciaio legato trafilato, per la memorizzazione di applicazioni frequenti.

**Uso:**

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

**Fornitura:**

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

**Nota:**

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

**Descrizione tecnica**

Larghezza degli strumenti	190 mm
Altezza degli strumenti	220 mm

Altezza vaschetta di pulizia	97 mm
Lunghezza degli strumenti	300 mm
Capacità di riscaldamento	200 W
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Lunghezza vaschetta di pulizia.	235 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	320 W
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Larghezza vaschetta di pulizia	134 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	3 l
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Peso	2,8 kg
Lunghezza cestello	191 mm
Potenza assorbita	280 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	95 mm
Tensione nominale	230 V
Capacità nominale	1,9 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

## Accessori

Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 10	082930 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1

Potente detergente a ultrasuoniT2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoniT4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoniT5 Capacità l/kg 10	082935 10