

SONO  SWISS®**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-T, Capacità: 45l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082924 45
GTIN	
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchio da tavolo: DURA T – vasche saldate DUPLEX in acciaio legato per attività lavorative suddivise su più turni.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 600 mm

Larghezza degli strumenti: 425 mm

Altezza degli strumenti: 467 mm

Lunghezza cestello: 455 mm

Larghezza cestello: 265 mm

Vaschetta di pulizia h: 300 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza degli strumenti	600 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia.	500 mm
Capacità di riscaldamento	1600 W
Altezza degli strumenti	467 mm
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Peso	25,5 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	1600 W
Larghezza vaschetta di pulizia	300 mm
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Capacità della vaschetta di pulizia	45 l
Altezza vaschetta di pulizia	300 mm
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Larghezza degli strumenti	425 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Larghezza cestello	265 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	2000 W
Lunghezza cestello	455 mm
Tensione nominale	230 V
Capacità nominale	35 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10

Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Coperchio Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3