

SONO  SWISS[®]**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-T, Capacità: 90l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082924 90
GTIN	
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchio da tavolo: DURA T – vasche saldate DUPLEX in acciaio legato per attività lavorative suddivise su più turni.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 700 mm

Larghezza degli strumenti: 625 mm

Altezza degli strumenti: 467 mm

Lunghezza cestello: 550 mm

Larghezza cestello: 465 mm

Vaschetta di pulizia h: 300 mm

Descrizione tecnica

Peso	42,5 kg
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Lunghezza degli strumenti	700 mm
Altezza vaschetta di pulizia	300 mm
Altezza degli strumenti	467 mm
Capacità di riscaldamento	2000 W
Larghezza degli strumenti	625 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Larghezza vaschetta di pulizia	500 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	90 l
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Lunghezza vaschetta di pulizia.	600 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	3200 W
Potenza assorbita	2800 W
Lunghezza cestello	550 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza cestello	465 mm
Tensione nominale	230 V
Capacità nominale	75 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 90	082926 90
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1

Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Coperchio Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 90	082927 90
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5