

Garant**Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273298 1,5
GTIN	4062406099367
Classe articolo	21H

Descrizione**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,04 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,15 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		