



Supporto basculante regolabile piano, filettatura esterna, Filettatura M: M16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370065 M16
GTIN	2050001961938
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	20,7 mm
Ø Esterno D ₁	10,5 mm
Filettatura M	M16
Lunghezza collare L ₂	40 mm
Portata massima (statica)	25 kN
Apertura chiave SW	24 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante

