


## PRYOR

**Set di punzoni alfanumerici intercambiabili scrittura normale 0 – 9 e A – Z,  
Altezza di scrittura: 1,5mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Classe articolo	08W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Un pratico utensile di incisione per contrassegnare o stampigliare in modo rapido e razionale con **diverse lettere e numeri contemporaneamente**.

#### Uso:

Per evidenziare materiali (per esempio targhette, utensili, componenti meccanici, ecc.) con **resistenza fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Fornitura:

100 punzoni a caratteri  
12 distanziali (altezza scrittura 5 mm: 6 pezzi)  
1 pinzetta  
1 chiave a brugola  
1 portacaratteri  
in astuccio di plastica.

#### Ricambi:

I punzoni singoli possono essere ordinati con il n. art. 085481 indicando l'altezza e il tipo di scrittura desiderati (per esempio n. art. 085481 Dim. 3/E).

### Descrizione tecnica

Numero di punzoni a caratteri utilizzabili	12
Larghezza punzone	1,6 mm
Altezza di scrittura	1,5 mm
Lunghezza portapunzoni	20 mm
Altezza punzone	3,2 mm
Lunghezza punzone	15,87 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

## Accessori

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/& mm	085481 1,5/&
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/A mm	085481 1,5/A
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/V mm	085481 1,5/V
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/F mm	085481 1,5/F
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/- mm	085481 1,5/-
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/U mm	085481 1,5/U
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/M mm	085481 1,5/M

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/K mm	085481 1,5/K
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/C mm	085481 1,5/C
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/X mm	085481 1,5/X
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/J mm	085481 1,5/J
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/, mm	085481 1,5/,
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/D mm	085481 1,5/D
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/R mm	085481 1,5/R
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/N mm	085481 1,5/N
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5// mm	085481 1,5//
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/P mm	085481 1,5/P
Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480 Altezza di scrittura / Font 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/9 mm

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/I mm

085481 1,5/I

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/H mm

085481 1,5/H

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/W mm

085481 1,5/W

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/S mm

085481 1,5/S

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/O mm

085481 1,5/O

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/L mm

085481 1,5/L

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/E mm

085481 1,5/E

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/B mm

085481 1,5/B

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/. mm

085481 1,5/.

Caratteri intercambiabili in acciaio per n. art. 085480

Altezza di scrittura / Font 1,5/G mm

085481 1,5/G