

**Supporto basculante regolabile piano, filettatura esterna, Filettatura M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370065 M12
GTIN	2050001961921
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Portata massima (statica)	15 kN
Ø Esterno D ₁	8,6 mm
Lunghezza 1	15,7 mm
Lunghezza collare L ₂	35 mm
Filettatura M	M12
Apertura chiave SW	17 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante

