



## Supporto basculante regolabile scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M10



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370066 M10    |
| GTIN            | 2050001961969 |
| Classe articolo | 37K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

#### Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

#### Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

### Descrizione tecnica

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Lunghezza collare L <sub>2</sub> | 30 mm               |
| Portata massima (statica)        | 8 kN                |
| Lunghezza 1                      | 15,7 mm             |
| Filettatura M                    | M10                 |
| Ø Esterno D <sub>1</sub>         | 8,6 mm              |
| Apertura chiave SW               | 17 mm               |
| Tipo di prodotto                 | Supporto basculante |

