



Supporto basculante regolabile scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370066 M8
GTIN	2050001961952
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	11,6 mm
Ø Esterno D ₁	5,8 mm
Lunghezza collare L ₂	25 mm
Portata massima (statica)	8 kN
Filettatura M	M8
Apertura chiave SW	13 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante

