


**Garant****Inserto di troncatura destro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273678 3
GTIN	4045197716675
Classe articolo	21L

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	3 mm
Tolleranza larghezza gola w	± 0,03 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	destra
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		