

SONO  SWISS[®]**Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni DURA-S, Capacità: 140l****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082925 140
GTIN	2050002003521
Classe articolo	04E

Descrizione**Esecuzione:**

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.

Apparecchio a colonna: DURA-S– Apparecchio a multifrequenza in acciaio legato Duplex, generatore con regolatore di potenza e a prova di cortocircuito

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell'oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Lunghezza degli strumenti: 700 mm

Larghezza degli strumenti: 750 mm

Altezza degli strumenti: 800 mm

Lunghezza cestello: 530 mm

Larghezza cestello: 450 mm
Vaschetta di pulizia h: 550 mm

Descrizione tecnica

Larghezza degli strumenti	750 mm
Capacità della vaschetta di pulizia	140 l
Potenza massima degli ultrasuoni	2400 W
Possibilità di ampliamento separatore d'olio	no
Larghezza vaschetta di pulizia	500 mm
Lunghezza degli strumenti	700 mm
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa	no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione	no
Peso	80 kg
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio	no
Altezza degli strumenti	800 mm
Altezza vaschetta di pulizia	550 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia.	650 mm
Capacità di riscaldamento	7500 W
Lunghezza cestello	530 mm
Larghezza cestello	450 mm
Potenza assorbita	8840 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	400 V
Capacità nominale	142 l
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Accessori

Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 2,5	082939 2,5
--	------------

Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 10	082934 10
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 0,85	082933 0,85
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 2,5	082935 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 10	082938 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T1	082930 T1
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T3	082930 T3
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg AK	082931 AK
Potente detergente a ultrasuoni T5 Capacità l/kg 10	082935 10
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 2,5	082936 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T4 Capacità l/kg 2,5	082934 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T9 Capacità l/kg 10	082939 10
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 1	082931 1
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T2	082930 T2
Cestello INOX Dim. adatte per n. art. 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Protezione contro la corrosione Capacità l/kg 25	082931 25
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T6	082930 T6
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 2,5	082930 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T8 Capacità l/kg 2,5	082938 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T3 Capacità l/kg 25	082933 25
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 10	082932 10
Potente detergente a ultrasuoni T6 Capacità l/kg 10	082936 10
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 10	082937 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T4	082930 T4
Potente detergente a ultrasuoni T7 Capacità l/kg 2,5	082937 2,5
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg 10	082930 10
Potente detergente a ultrasuoni T1 Capacità l/kg T5	082930 T5
Potente detergente a ultrasuoni T2 Capacità l/kg 2,5	082932 2,5