

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Sistema / Misura inserto: QC/11S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**. Esecuzione sottile.

#### Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Codice ISO testina: STUCR/L 11

Inserto adatto: TC.. 1102..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 22 mm

Spostamento dal centro: 11 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

### Descrizione tecnica

Spostamento dal centro	11 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR/L 11
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Sistema	QC
Vite inserto	269022 4
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva	20 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Corpi base adatti	264900 – 264908
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø gambo	20 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8