

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Lunghezza della testina L_1	20,5 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	E20S SVUBR/L 11
Spostamento centrale L_3	13 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice