

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E20S SVUBR/L 11
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice