

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Ø Preforatura minimo D _{min}	31,5 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	E25S SVUBR/L 11
Lunghezza della testina L ₁	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice