

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	200 mm
Codice ISO portautensile	E16R SVUBR/L 11
Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Misura inserto	11 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice