

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	23 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale L_3	17 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	31,5 mm
Codice ISO portautensile	E25S SVUBR/L 11
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice