



## Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SMP60



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079440 SMP60
GTIN	5000630
Classe articolo	03P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA **con pinze di serraggio da 3 mm** per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. **Prefiltro integrato**. Mini-rettificatrice a turbina con **numero di giri massimo di 60.000 1/min.**

### Descrizione tecnica

Potenza fornita	85 W
Ø Pinze di serraggio	3 mm
Rumorosità	68 dB(A)
Denominazione originale prodotto	SPM 60 R
Peso	0,17 kg
Fabbisogno massimo d'aria	230 l/min
Numero massimo giri	60000 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza	140 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

