

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	2 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	E16R SVJCR/L11
Larghezza del collo L ₄	9,5 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza della testina L ₁	31,4 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Preforatura minimo D _{min}	22 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice