

Garant
Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Codice ISO portautensile	E10K SVJCR/L07
Angolo di regolazione κ	142 grado
Larghezza del collo L_4	6,3 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza della testina L_1	18 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Spostamento centrale L_3	1,5 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Codolo D_5	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice